




Cadre VS TAL Gate

Numéro de produit: 8037043

Configuration: armoire de 500 mm, H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté

Options de configuration

8037043 | armoire de 500 mm, H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté

8037044 | armoire de 500 mm, H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté

8037047 | armoire de 600 mm, H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté

8037048 | armoire de 600 mm, H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté

8037162 | armoire de 500 mm, H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite

8037163 | armoire de 500 mm, H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite

8037164 | armoire de 600 mm, H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite

8037165 | armoire de 600 mm, H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite

✓ Dispositif d'extraction pour armoire haute

✓ Largeur de l'armoire: 500 mm

Pour tiroir pour armoire à provisions VS TAL Gate.

— largeurs d'armoire de 500 et 600 mm

— profondeur de montage de 480 mm min.

— hauteur de montage de 1700 à 2140 mm

— hauteur du cadre porteur télescopique

— montage sans outillage du cadre sur le rail inférieur

— montage sans outillage entre l'entraîneur et le cadre porteur

— capacité de charge du système 75 kg max.

— réglage en hauteur individuel des 5 bacs

— montable à gauche ou à droite

Veillez noter:

Rail et bacs doivent être commandés séparément!

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Dispositif d'extraction pour armoire haute
Hauteur	1.700 - 1.950 mm
Montage/fixation	montage sans outillage du cadre sur le rail inférieur montage sans outillage entre l'entraîneur et le cadre porteur
Remarque	Rail et bacs doivent être commandés séparément!
Largeur de l'armoire	500 mm
Angle d'ouverture de la porte	110–115°
Hauteur d'installation	1700–1950 mm
Pour épaisseur de paroi latérale	16-19 mm

Profondeur d'encastrement	min. 480 mm
Fonction télescopique	hauteur du cadre porteur télescopique
Capacité de charge du système	75 kg
Lieu d'intervention	armoire haute
Réglage de la hauteur des éléments de rangement	réglage en hauteur individuel
Direction de la déviation	gauche ou droite
Nombre max. d'éléments de rangement	5