


EVoline® One / Lock / DisQ

Datenblatt / Data Sheet



Schulte - Elektrotechnik GmbH & Co KG

Jüngerstraße 21
58515 Lüdenscheid

Telefon +49 23 51 / 94 81 - 0
Fax +49 23 51 / 4 26 58

E-Mail info@schulte.com
Internet www.evoline.com

Stand 05/2024

Technische Änderungen
vorbehalten

*Technical changes
reserved*

EVOLine® One / OneLock

Datenblatt / Data Sheet

One / OneLock Lieferbare Oberflächen Available finishes

- Kunststoff schwarz
Plastic black
- Kunststoff weiß
Plastic white
- Edelstahl gebürstet mit schwarzem Kunststoff
Brushed stainless steel with black plastic
- Edelstahl gebürstet mit weißem Kunststoff
brushed stainless steel with white plastic
- Messingoptik auf weißem Kunststoff
brass look on white plastic
- Messingoptik auf schwarzem Kunststoff
brass look on black plastic

One / OneLock Sonstiges Further

- Flächenbündiger Einbau in Arbeitsflächen
Flush installation in surfaces
- Polsterhülsen für flache (Lift) und hohe (SlimFit) Polsterung
Upholstery sleeves for flat (Lift) and high (SlimFit) upholstery
- Mit Deckel für den Einbau in Arbeitsflächen
With lid for installation in surfaces
- Entsichern des OneLock Ringes mit dem Entriegelungswerkzeug
Unlatch the OneLock ring with the unlocking device

One / OneLock Module Modules

- Steckdose
Socket
- RJ45 Datenanschluss
RJ45 Data Connector
- USB-Charger
Typ A oder Typ C
Type A or type C

Technische Daten Technical Data

	VDE	CH	B/F	UK	DK
Nennspannung V_{AC} <i>Nominal Voltage V_{AC}</i>	230	230	230	230	230
Nennstrom A <i>Nominal Current</i>	16	10 16	16	5 13	13
Anschlussleistung W_{max} <i>Input Power W_{max}</i>	3.600	2.300 3.600	3.600	1.150 2.990	2.990
Schutz <i>Protection</i>					
Schutzklasse <i>Protection category</i>		I			
Schutzart <i>Protection rating</i>		IP20			



Ausführung USB Charger* (optional)
Technische Daten zum USB Charger sind im dazugehörigen [Datenblatt](#) enthalten.

Version USB Charger* (optional)
Technical data on the USB Charger can be found in the associated [data sheet](#).


EVoline[®] One / Lock / DisQ

Datenblatt / Data Sheet


Maße One / OneLock Dimensions One / OneLock




Klemmstück Clamp




Materialstärke mit Klemmstück Material thickness with clamp



Klemmstück kurz Short clamp



Materialstärke mit kurzem Klemmstück Material thickness with short clamp



Dünne Wandstärke ab 1 mm / Wall strength from 1 mm

Die beiden Distanzhülsen Lift und SlimFit ermöglichen einen Einbau des One's in sehr dünne Wandstärken ab 1 mm. Eine oder beide Hülsen werden je nach









Bedarf beim Einbau einfach über den One geschoben, um einen zusätzlichen Aufbau um 12 mm vor und/oder 10 mm hinter der Platte zu erreichen.

The two spacer sleeves Lift and SlimFit enable the One to be installed in very thin wall strength from 1 mm. One or both sleeves are simply slid over the One as required

during installation to achieve an additional 12 mm in front of and/or 10 mm behind the panel.

EVoline[®] One / Lock / DisQ

Datenblatt / Data Sheet

		Wandstärke Wall strength	Installationstiefe (hinter der Wand) Installation depth (behind the wall)
One mit Klemmstück kurz <i>One with short clamp</i>		21 - 38 mm 25 - 42 mm (Bei flächenbündigem Einbau) (For flush mounting)	50 mm 54 mm (Bei flächenbündigem Einbau) (For flush mounting)
One mit Klemmstück kurz & Distanzhülse Lift <i>One with short clamp & spacer sleeve Lift</i>		9 - 26 mm	38 mm
One mit Klemmstück kurz & Distanzhülse SlimFit <i>One with short clamp & spacer sleeve SlimFit</i>		11 - 28 mm 15 - 32 mm (Bei flächenbündigem Einbau) (For flush mounting)	50 mm 54 mm (Bei flächenbündigem Einbau) (For flush mounting)
One mit Klemmstück kurz & Distanzhülse Lift & SlimFit <i>One with short clamp & spacer sleeve lift & SlimFit</i>		1 - 16 mm	38 mm
One mit Klemmstück lang <i>One with long clamp</i>		9 - 25 mm 13 - 29 mm (Bei flächenbündigem Einbau) (For flush mounting)	50 mm 54 mm (Bei flächenbündigem Einbau) (For flush mounting)
One mit Klemmstück lang & Distanzhülse Lift <i>One with long clamp & spacer sleeve lift</i>		1 - 13 mm	38 mm
One mit Klemmstück lang & Distanzhülse SlimFit <i>One with long clamp & spacer sleeve SlimFit</i>		1 - 15 mm 5 - 19 mm (Bei flächenbündigem Einbau) (For flush mounting)	50 mm 54 mm (Bei flächenbündigem Einbau) (For flush mounting)
One mit Klemmstück lang & Distanzhülse Lift & SlimFit <i>One with long clamp & spacer sleeve lift & SlimFit</i>		1 - 3 mm	38 mm

EVoline® OneDisQ

Datenblatt / Data Sheet

OneDisQ Lieferbare Oberflächen Available finishes

■ Kunststoff schwarz
Plastic black

■ Kunststoff weiß
Plastic white

OneDisQ Sonstiges Further

■ Für den Betrieb ist ein Netzteil mit USB C-Anschluss notwendig.
For the commissioning, is a USB C power supply necessary.

■ Schnelles kabelloses Laden
Fast wireless charging

■ Herstellerunabhängig, lädt Geräte mit induktiver Ladefunktion (das Gerät muss mittig und plan über der Spule platziert werden).
Vendor independent, charges devices with inductive charging function (the unit must be placed centrally)


■ Integrierter Magnet verbindet und zentriert geeignete Geräte von selbst, der Ladevorgang beginnt sofort.
Integrated magnet, suitable devices connect and centre themselves, the charging process begins immediately.

■ Induktive Kopplung zwischen Sender (Ladestation) und Empfänger (Mobiltelefon).
Inductive coupling between transmitter (charging station) and receiver (mobile phone) flat over the coil.

■ Die Ladespule ist nur aktiv, wenn eine Verbindung zu dem zu ladenden Gerät besteht.
Transmitter coil is active only when a connection to the receiving device is made.

■ Bitte beachten: Die Ladefunktion kann durch Hüllen oder hervorstehende Gehäuseteile (z.B. Kameras) beeinträchtigt werden.
Please note: The charging function may be impaired by covers or protruding housing parts (e.g. cameras).



Maße OneDisQ Dimensions OneDisQ




EVoline® One DisQ

Datenblatt / Data Sheet

Verkettungsmöglichkeiten One DisQ
Installation example One DisQ



Richtige Handypositionierung
zum kabellosen Laden One DisQ
Correct mobile phone positioning
for wireless charging One DisQ



Falsche Handypositionierung
zum kabellosen Laden One DisQ
Wrong mobile phone positioning
for wireless charging One DisQ

